

Комплекты поставки трассо-дефектоискателей

№	Наименование	Комплект											
		Комплект М310	Приемник М310	Дефектоискатель М310	Дефектоискатель М310Е	Комплект М350	Приемник ПОИСК-410 Мастер	Комплект ПОИСК-410 Мастер	Комплект ПОИСК-410 Мастер (2)	Комплект ПОИСК-410 Мастер с ГК Мини	Приемник 510 Master	Комплект 510 Master	Комплект 510 Master (2)
Приемник													
1.	Приемник М310 (АКБ встроена)	1	1	1	1	1			1				1
2.	Приемник ПОИСК-410 Мастер						1	1	1	1			
3.	Приемник 510 Master									1	1	1	
4.	Руководство по эксплуатации	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2
5.	Сумка для приемника	1	1	1	1	1			1				1
6.	Аккумуляторы Ni-Mh «АА»						6	6	6	6	6	6	6
7.	Сетевой адаптер 12В	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2
8.	Наушники	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2
9.	Сумка для наушников	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2
Антенна													
10.	Приемная антенна для М310	1				1							
11.	Сумка для антенны	1				1							
Отборники													
12.	Емкостный отборник пар	1	1	1	1	1			1				1
13.	Индуктивный отборник	1	1	1	1	1			1				1
14.	Клещи-отборник «своего» кабеля КО-29												
15.	Клещи-отборник «своего» кабеля КО-100												
Дефектоискатель (поиск повреждений оболочки)													
16.	Контактный штырь	2		2	2	2			2				2
17.	Провод для подключения контактных штырей	1		1	1	1			1				1
18.	Сумка для контактных штырей	1		1	1	1			1				1
19.	Емкостные датчики для поиска повреждений				1								
Генератор													
20.	Генератор МК310 (ГК-310А-2) (АКБ встроена)	1						1	1				
21.	Генератор МК510 (АКБ встроена)					1						1	1
22.	Провод для подключения генератора к нагрузке	2				2		2	2			2	2
23.	Сетевой адаптер	1				1		1	1			1	1
24.	Магнитный контакт	1				1		1	1			1	1
25.	Штырь заземления	1				1		1	1			1	1
26.	Крокодилы	2				2		2	2			2	2
27.	Руководство по эксплуатации	1				1		1	1			1	1
28.	Сумка для переноски генератора МК310 или МК510	1				1		1	1			1	1
29.	Генератор ГК-Мини									1			
30.	Руководство по эксплуатации ГК-Мини									1			
31.	Сумка для переноски генератора ГК-Мини									1			
32.	Провод для подключения генератора к нагрузке									1			
33.	Клещи-индуктор К-100												

Приборы для работы и транспортировки упаковываются в сумки вместе с комплектом аксессуаров. Внешний вид, размеры, масса и детализировка приведены ниже.

Комплект приемника М310

<p>Сумка для приемника М310</p> <p>Комплект Приемника М310 упаковывается в сумку. Для удобства эксплуатации в сумке вшиты необходимые «молнии» для доступа к разъемам прибора.</p> <p>Размеры: 190x110x180 мм</p>		5.
<p>Приемник М310</p> <p>Габаритные размеры прибора (без сумки) 138x78x150 мм</p> <p>Масса прибора: 0,68 кг</p>		1.
<p>Провод для подключения контактных штырей</p>		17.
<p>Ёмкостный отборник пар</p>		12.
<p>Индуктивный отборник</p>		13.
<p>Руководство по эксплуатации</p>		4.

Комплект приемника М310 поставляется упакованным в сумку:

Масса: 1,1 кг

Размеры: 230x110x170

Комплект приемника ПОИСК-410 Мастер

<p>Приемник ПОИСК-410 Мастер Габаритные размеры прибора 690x80x280 мм Масса прибора: 2,1 кг</p>		2.
<p>Руководство по эксплуатации</p>		4.
<p>Аккумуляторы Прибор поставляется с комплектом аккумуляторов. Ni-Mh аккумуляторы типоразмер «AA» Для LCD версии 6 шт.</p>		6.
<p>Сумка для наушников и внешних датчиков Размеры: 210x190x110 мм</p>		9.
<p>Сетевой адаптер БПН-6-1250 Вход: ~220 В, 50 Гц Выход: - 12 В, 0,5 А Масса: 0,5 кг</p>		7.
<p>Наушники Разъем: 6,3мм</p>		8.

Комплект ПОИСК-410 Мастер, упаковывается в картонную коробку:

Масса: 3,2 кг

Размеры: 700x100x300 мм

Комплект приемника 510 Master

<p>Приемник 510 Master Габаритные размеры прибора 690x80x280 мм Масса прибора: 2,1 кг</p>		<p>3.</p>
<p>Руководство по эксплуатации</p>		<p>4.</p>
<p>Аккумуляторы Прибор поставляется с комплектом аккумуляторов. Ni-Mh аккумуляторы типоразмер «AA» 4 шт.</p>		<p>6.</p>
<p>Сумка для наушников и внешних датчиков Размеры: 210x190x110 мм</p>		<p>9.</p>
<p>Сетевой адаптер Вход: ~220 В, 50 Гц Выход: -12 В, 0,5 А Масса: 0,5 кг</p>	 	<p>7.</p>
<p>Наушники</p>		<p>8.</p>
<p>Комплект 510 Master, упаковывается в картонную коробку: Масса: 3,2 кг Размеры: 700x100x300 мм</p>		

Аксессуары для приемника M310

(комплект поставки определяется в соответствии с таблицей)

<p>Ёмкостные датчики для поиска повреждений</p>		<p>19.</p>
<p>Клещи - Отборник КО-29 MASTECH MS3302 с разъемом XLR</p>		<p>14</p>
<p>Сумка для клещей КО-29 Размеры: 160x115x40 мм Масса (включая КО-29): 0,26кг</p>		
<p>Наушники</p>		<p>8.</p>
<p>Сетевой адаптер Вход: ~220 В, 50 Гц Выход: -12 В, 0,5 А Масса: 0,5 кг</p>	 	<p>7.</p>
<p>Сумка для наушников и внешних датчиков Размеры: 210x190x110 мм</p>		<p>9.</p>
<p>Клещи - Отборник КО-100 с разъемом XLR Размеры: 260x150x30 мм Масса: 0,9 кг</p>	 	<p>15</p>

Комплект аксессуаров для приемников поставляется в сумке:

Масса: 0,5 - 0,9 кг, Размеры: 210x190x110 мм

Антенна

Приемная антенна для ПОИСК-210Д-2М

Приемная антенна развернута под углом 45°С

Для удобства трассировки способом «по минимуму» применяется с М310 или ПОИСК-310Д-2М, при этом некоторые функции приемника недоступны.



Приемная антенна для ПОИСК-210Д-2М

Приемная антенна развернута под углом 90°С



Поставляется упакованной в чехол

При отправке транспортной компанией дополнительно упаковывается в картонную коробку.

Габаритные размеры антенны 900x200x40 мм

Масса комплекта: 0,6 кг.

Антенна

<p>Приемная антенна для М310 ПОИСК-310Д-2М</p>		<p>10.</p>
--	--	------------

Поставляется упакованной в чехол
Габаритные размеры чехла 700x230x40 мм
Масса антенны 0,65 кг
Масса антенны в чехле: 0,9 кг

Контактные штыри

<p>Контактные штыри для М310 ПОИСК-210Д-2 ПОИСК-310Д-2М</p>		<p>16.</p>
---	---	------------

Штыри поставляются парой, упакованными парой в чехол
При отправке транспортной компанией дополнительно упаковываются в картонную коробку.
Габаритные размеры сумки 1000x130x40 мм.
Масса комплекта: 0,9 кг

Комплект генератора МК310 (ГК310А-2)

<p>Сумка для переноски генератора МК310 (ГК310А-2) Габаритные размеры сумки 340х230х125 мм</p>		28.
<p>Генератор МК310 (ГК310А-2) Генератор кабельный, автоматический. Аккумуляторная батарея встроена. Габаритные размеры прибора (без сумки) 238х101х185 мм Масса прибора: 3,0кг</p>		20.
<p>Провод для подключения генератора к нагрузке мягкий морозоустойчивый провод длина 2м, сечение 1,0мм²</p>		22.
<p>Сетевой Адаптер Зарядно-питающее устройство Зарядно-питающее устройство Вход: ~220 В, 50 Гц Выход: ~18 В, 2,22 А Масса: 0,26 кг</p>		23.
<p>Магнитный контакт</p>		24.
<p>Штырь заземления</p>		25.
<p>Крокодилы</p>		26.
<p>Руководство по эксплуатации</p>		27.

Комплект генератора МК310 (ГК310А-2) поставляется упакованным в сумку:

Масса: 4,9 кг, Размеры: 340х230х125 мм

Комплект генератора МК510

<p>Сумка для переноски генератора МК510 Габаритные размеры сумки 340x230x125 мм</p>		<p>28.</p>
<p>Генератор МК510 Генератор кабельный, автоматический. Аккумуляторная батарея встроена. Габаритные размеры прибора (без сумки) 238x101x185 мм Масса прибора: 3,0кг</p>		<p>21.</p>
<p>Провод для подключения генератора к нагрузке мягкий морозоустойчивый провод длина 2м, сечение 1,0мм²</p>		<p>22.</p>
<p>Сетевой Адаптер Зарядно-питающее устройство Вход: ~220 В, 50 Гц Выход: ~18 В, 2,22 А Масса: 0,26 кг</p>		<p>23.</p>
<p>Магнитный контакт</p>		<p>24.</p>
<p>Штырь заземления</p>		<p>25.</p>
<p>Крокодилы</p>		<p>26.</p>
<p>Руководство по эксплуатации</p>		<p>27.</p>

Комплект генератора МК510 поставляется упакованным в сумку:

Масса: 4,9 кг, Размеры: 340x230x125 мм

Комплект генератора ГК-Мини

<p>Сумка для переноски генератора ГК-Мини Габаритные размеры сумки 220x170x70 мм</p>		31.
<p>Генератор ГК-Мини Генератор кабельный, автоматический. Аккумуляторная батарея встроена. Габаритные размеры прибора (без сумки) 180x65x27 мм Масса прибора: 0,2кг (без элементов питания)</p>		29.
<p>Провод для подключения генератора к нагрузке мягкий морозоустойчивый провод длиной 1м</p>		32.
<p>Руководство по эксплуатации</p>		30.
<p>Элементы питания в комплект не входят! Электропитание осуществляется от щелочных батарей или Ni-Mh аккумуляторов 2,1 А/ч - 4шт. тип «AA» либо от сетевого адаптера 12В из комплекта приемника ПОИСК.</p>		


Комплект генератора ГК-Мини поставляется упакованным в сумку:

Масса: 0,4 кг

Размеры: 220x170x70 мм

Аксессуары для генераторов МК310, ГК310А-2, МК510, ГК-Мини

**Клещи - Индуктор К-100
с разъемом BANANA
Длина провода 2м**



Клещи -Индуктор К-100
Размеры: 260x150x30 мм
Масса: 0,9 кг